
# Karta katalogowa
WAC3010C01




WAC3010C01

**Gniazdo SCHUKO, connected, A.x/C.x, sand, mat**

## Właściwości techniczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie** | |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| **Prąd elektryczny** | |
| Prąd wyjściowy | 16 A |
| Prąd znamionowy In | 16 A |
| **Warunki użytkowania** | |
| Zakres temperatur pracy | -10 - 45 °C |
| **Częstotliwość** | |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| **Moc** | |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 0,1 W |
| **Materiały** | |
| Kolor | Beżowy |
| Kod Pantone | Podobne do Pantone 406c |
| Powierzchnia | Mat |
| Materiał | Termoplast |
| Wykończenie | Lakierowany |
| **Wymiary** | |
| Wysokość | 70,9 mm |
| Szerokość | 70,9 mm |
| Głębokość | 40,9 mm |
| Liczba jednostek | 1 |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 32 mm |
| Głębokość zabudowy | 30,9 mm |
| **Rodzaj połączenia** | |
| Typ złącza/wtyku | SCHUKO |
| Przekrój przewodu | 1,5 - 2,5 $mm^2$ |
| **Instalacja, montaż** | |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| **Łączność** | |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
| Z mocowaniem pazurowym | Nie |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
| Connected | Tak |
| Standard łączności Matter | Tak |
| **Sprzęt** | |
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna | Nie |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Z zamkiem | Nie |
| **Akcesoria** | |
| Pole opisowe | Nie |
| **Pojemność** | |
| Liczba modułów | 1 |

| **Bezpieczeństwo** | |
|---|---|
| Z przesłonami styków | Nie |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

| **Funkcje** | |
|---|---|
| Z podświetleniem orientacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym | Tak |

| **Identyfikacja** | |
|---|---|
| Z nadrukiem | Nie |

| **Dodatkowe informacje** | |
|---|---|
| Typ | Z płytką czołową |

| **Zrównoważony rozwój** | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |