Karta katalogowa
WAC3010C11



WAC3010C11

Gniazdo SCHUKO, connected, A.x/C.x, shell, mat

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd elektryczny	
Prąd wyjściowy	16 A
Prąd znamionowy In	16 A
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 - 45 °C
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Moc	
Zużycie energii w trybie czuwania	0,1 W
Materiały	
Kolor	Beżowy
Kod RAL	Podobne do RAL 9010
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Wymiary	
Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	40,9 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm
Głębokość zabudowy	30,9 mm
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	SCHUKO
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm^2
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Łączność	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Nie
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
Connected	Tak
Standard łączności Matter	Tak
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
Akcesoria	
Pole opisowe	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	1

Bezpieczeństwo	
Z przesłonami styków	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje	
Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Tak

Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Typ	Z płytką czołową

Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak