Productdatablad
WAK2012



WAK2012

Taster KNX Secure Basis, monoblock, 2-voudig, A.x/C.x

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	20 mA

Aansluiting

Type connector/steker	Steekaansluiting

Functies

Met ruimtethermostaat	Nee

Spanning

Bedrijfsspanning	21 - 32 V

Vermogen

Stroomverbruik	20 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte	28 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	28 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	4

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja

Materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	Kunststof

Scherm

Met display	Nee

Uitvoering

Bussysteem	KNX Secure

Teksten

Functie	KNX-functies: schakelen, waarde verzenden, scènes opvragen
Montagewijze	Klembevestiging Schroefverbinding van elk module-inzetstuk met bijgevoegde adapter met de muurdoos
Modus	Bedrijfsstand voor jaloezie of rolluik instelbaar Bedrijfsstanden: comfort, nachtstand en vorstbeveiliging Bedrijfsstanden: Uit/auto/handmatig
Beveiliging	Zonder
Temperatuur	Temperatuurmeting via interne temperatuursensor
Spanning	Laat gelijkspanning door

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja