Productdatablad
WAC3010BG



WAC3010BG

SCHUKO-wandcontactdoos, Matter, A.x/C.x, nachtzwart glanzend

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom IN	16 A
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	
Energieverbruik standby	0,1 W
Materiaal	
Kleur	Nachtzwart
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Breedte	70,9 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte	30,9 mm
Aansluiting	
Type connector/steker	Schuko
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm²
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,0 - 2,5 mm²
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Koppelbaar	Ja
Standaard voor de connectiviteit van materie	Ja
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	1
Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

Identificatie	
Met opdruk	Nee

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja