Productdatablad
WAC3010TA



WAC3010TA

SCHUKO-wandcontactdoos, Matter, A.x/C.x, titaan

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	16 A
Nominale stroom IN	16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby	0,1 W

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9006
Afwerking oppervlakte	Metalic
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	40,9 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	30,9 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Schuko
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm^2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Koppelbaar	Ja
Standaard voor de connectiviteit van materie	Ja

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

Identificatie	
Met opdruk	Nee

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja