Produktdatenblatt
VH48NC

VH48NC

Kleinv. Volta HWV 4x12PLE IP30 Stahlblechtür

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	400 - 400 V
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Hohlwand
Elektrischer Strom	
Nennstrom	63 A
Leistung	
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K	27 W
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	48
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	96
Funktionen	
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	755,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	755,50 mm
Einbauhöhe	721 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Abmessungen	
Einbaubreite	314 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Einbautiefe	89 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Ja

Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja