Produktdatenblatt
UDKQ02E15



UDKQ02E15

UD-ZuHause mini Set mit bestückter Edelstahlkassette Q02 LE m. Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur	
Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
Abmessungen	
Einbautiefe	100 mm
Einbaubreite	144 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	140 mm
Breite	140 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	15 mm
Installation, Montage	
Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nassreinigung	Nein
Anleitung	
Bodenpflege	Trocken
Werkstoff	
Werkstoff	Edelstahl Polyamid (PA)
Einsatzbedingungen	
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	5 kN
Abdeckung, Tür	
Werkstoff Deckel	Edelstahl
Einsatzbedingungen	
Vertikale Last auf kleine Fläche	3 kN
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Lose
Installation, Montage	
Geeignet für Unterflurkanal	Nein
Form	
Form	Vierkant
Texte	
Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
Werkstoff	
Farbe	Edelstahl
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
Anzahl der einbaubaren 45x45mm Geräte	0
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2
Anschluss	
Anzahl der einbaubaren Daten-/Multimediaaufnahmen	0
Ausstattung	
Anzahl der eingebauten Geräte	2

Anschluss

Anzahl der einbaubaren FLF-Geräte Größe 1	0

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der 45x45mm Geräte	2

Anschluss

Anzahl der einbaubaren Gerätebecher	0

Ausstattung

Anzahl der Daten-/Multimediaaufnahmen	1
Anzahl der Datenmodule	0
Anzahl der Steckdosen BS1363	0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen







