Produktdatenblatt
UDKQ06E15



UDKQ06E15

UD-Zuhause Bodendosenset mit bestückter Edelstahlkassette Q06 Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	95 mm
Einbaubreite	204 mm
Einbaulänge	204 mm
Länge	200 mm
Breite	200 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	15 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nassreinigung	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl Stahl

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	5 kN

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Edelstahl

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Fläche	3 kN

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Lose

Installation, Montage

Geeignet für Unterflurkanal	Nein

Form

Form	Vierkant

Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel

Werkstoff

Farbe	Edelstahl

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	28
Anzahl der einbaubaren 45x45mm Geräte	0

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	3

Anschluss

Anzahl der einbaubaren Daten-/Multimediaaufnahmen	0

Ausstattung

Anzahl der eingebauten Geräte	6

Anschluss

Anzahl der einbaubaren FLF-Geräte Größe 1	0

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der 45x45mm Geräte	3

Anschluss

Anzahl der einbaubaren Gerätebecher	0

Ausstattung

Anzahl der Daten-/Multimediaaufnahmen	3
Anzahl der Datenmodule	0
Anzahl der Steckdosen BS1363	0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen







