Ficha de datos de producto
ATH163009016B



ATH163009016B

Minicanal ATH PC-ABS de 16x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m

Características técnicas

Dimensiones

Altura	16 mm
Anchura	32 mm
Longitud	2100 mm
Anchura de la tapa	16 mm

Tapa, puerta

Número de tapas montables	1
Tipo de tapa	Premontado

Dimensiones

Sección transversal interior	420 - 420 mm²

Capacidad

N.° máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	3

Materiales

Material	PC-ABS sin halógenos
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico
Transparente	No

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

Normas

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	15 - 60 °C

Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento

Equipo

Número de particiones	0
Número de compartimentos	1-1
Número de particiones de conexión	0
Clip sujetacables incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	2
Con película protectora	No

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí

Configuración

Es autoadhesivo	No
Con tratamiento antibacteriano	No

Alcance y entrega

Entrega en rollo	No

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes



