Produktdatenblatt
WH36185649A



robusto Schlüsselschalter S0/2p/ 0-1-0-1 / KABA8 +IP55-Front für Kombin. Alumin.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz Unterputz

Sicherheit

Schutzart IP	IP55

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	54.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/2-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja