Produktdatenblatt
WWS1115BR



WWS1115BR

IP44

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schloss WG Up IP44, braun glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	16 A
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Braun
RAL Nummer	Ähnlich RAL 8011
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Abmessungen	
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	60,70 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
Einbautiefe	31,40 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm^2
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität	
Anschlussart	Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Ohne
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
Kapazität	
Anzahl Module	1

Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Schließungstyp	Ungleiche Schließung

Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung	
Mit Aufdruck	Nein

Texte	
Abdeckung	Zentralplatte
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme