



WH41820300C



basico UP komplett: 2x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W +T13 Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|--------------|---------|
| Nennstrom | 13 A |
| Ausgangstrom | 2400 mA |

Spannung

| | |
|------------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Ausgangsspannung | 5 - 5 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Weiss |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Höhe | 86 mm |
| Breite | 86 mm |
| Tiefe | 47.3 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 39.8 mm |
| Einbautiefe | 7.5 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | USB |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP | IP21 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Texte

| | |
|------------------------|--|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Sicherung | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Steckverbinder/Buchsen | Mit 2 USB-Buchsen Typ A |

| Texte | |
|--------------|--|
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen |

| Nachhaltigkeit | |
|-----------------------|----|
| RoHS-konform | Ja |