



WL1162

lumina - Tomada Schuko c/tampa e obtur - prata

Características técnicas

Tensão

| | |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

Corrente elétrica

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiais

| | |
|------------|-------------------|
| Cor | Prateado |
| Código RAL | 9006 |
| Acabamento | Mate |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamento | Envernizado |

Dimensões

| | |
|--|-------|
| Altura | 71 mm |
| Largura | 71 mm |
| Profundidade | 47 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |

Instalação, montagem

| | |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Conetividade

| | |
|------------------|---|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
| Tipo de montagem | Montagem com garras Ligação com parafuso |

Equipamento

| | |
|--------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | SCHUKO |
| Inserção central com rotação | Não |
| Com tampa articulada | Sim |
| Com lâmpada de sinalização | Não |

Acessórios

| | |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Tampa, porta

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Tipo de tampa | A tampa articulada cai para trás |
|---------------|----------------------------------|

Capacidade

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

Segurança

| | |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim |
| Resistência ao impactos IK | IK02 |
| Índice de proteção IP | IP20 |

Funções

| | |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional | Não |

Identificação

| | |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

Texto

| | |
|----------|---------------------------------|
| Tampa | Placa de cobertura central |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |

Adequado para

lumina

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |