



BKWD400090

**Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(90-130)mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Breite                      | 400 mm                        |
| Länge                       | 2400 mm                       |
| Lichter innerer Querschnitt | 29950 - 29950 mm <sup>2</sup> |

**Kapazität**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 123 |
|---------------------------------------------------------|-----|

**Abmessungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Mindestestrichhöhe | 90 mm       |
| Nivellierbereich   | 90 - 130 mm |

**Einsatzbedingungen**

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche                | 2 kN |

**Abmessungen**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Einbaueinheiten | 3 |
|----------------------------|---|

**Anleitung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

**Ausstattung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Kammeranzahl  | 1 - 1 |
| Mit Trennwand | Nein  |

**Installation, Montage**

|                |      |
|----------------|------|
| Montageöffnung | Ohne |
|----------------|------|

**Werkstoff**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Werkstoff                  | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Stahl |

**Abdeckung, Tür**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Deckel  | Stahl    |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |

**Funktionen**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper | Ja |
|-------------------------------------------------|----|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Oberfläche | Verzinkt |
|------------|----------|

**Funktionen**

|                |    |
|----------------|----|
| Mit Bodenwanne | Ja |
|----------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung  | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

