



9451705

**Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |      |
|--------------|------|
| Nennspannung | 12 V |
|--------------|------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Schwarz     |
| RAL Nummer | 9011        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 55,50 mm |
| Tiefe                       | 39,50 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 30 mm    |
| Einbautiefe                 | 30 mm    |

**Anschluss**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Kabelschuh |
|-----------------------|------------|

**Konnektivität**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss                |
| Montageart   | Einbaubar<br>Schraubbefestigung |

**Ausstattung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel          | Nein |
| Mit Signallampe          | Nein |
| Mit Schloss              | Nein |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte                  |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Flachsteckeranschluss      |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |