




75643055



### Sensore touch triplo con Termostato KNX - Serie R.3 vetro nero

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Funzioni

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Con termostato per ambienti | Sì |
|-----------------------------|----|

##### Potenza

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Corrente assorbita | 23 mA |
|--------------------|-------|

##### Serie

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Profondità di installazione         | 12,90 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 16 mm    |
| Altezza                             | 152 mm   |
| Larghezza                           | 81 mm    |
| Profondità                          | 23 mm    |

##### Equipaggiamento

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di punti di azionamento | 8 |
|--------------------------------|---|

##### Controlli e indicatori

|                      |    |
|----------------------|----|
| Con indicatore a LED | Sì |
|----------------------|----|

##### Materiali

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Colore                | Nero   |
| Codice RAL            | 9005   |
| Materiale             | Vetro  |
| finitura superficiale | Lucido |

##### Accessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Schermo

|             |    |
|-------------|----|
| Con display | Sì |
|-------------|----|

##### Testo

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione              | Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura<br>Con funzione di protezione valvola                        |
| Tipo di montaggio     | Per installazione verticale                                                                                                                                         |
| Modalità di esercizio | Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo                                                             |
| Temperatura           | Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna<br>Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno                |
| Condizioni di impiego | Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita)<br>Necessario un alimentatore separato |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |