



VF212TAE1

**GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2Χ12Μ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

**Εξοπλισμός**

|  |     |
|--|-----|
| Αριθμός ραγών                          | 2   |
| Αριθμός σειρών με κλειδαριά            | 1   |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Όχι |
|  | Ναι |

**Χωρητικότητα**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 24 |
|-------------------|----|

**Διαστάσεις**

|        |          |
|--------|----------|
| Ύψος   | 418 mm   |
| Πλάτος | 382 mm   |
| Βάθος  | 97,50 mm |

**Κάλυμμα, πόρτα**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
|-------------------------|---|

**Διαστάσεις**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ενσωματωμένο πλάτος | 318 mm |
|---------------------|--------|

**Κάλυμμα, πόρτα**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Αριθμός κλειδαριών | 0 |
|--------------------|---|

**Διαστάσεις**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ενσωματωμένο βάθος      | 72 mm |
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 12    |

**Κάλυμμα, πόρτα**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |
|------------------|-----|

**Υλικά**

|             |          |
|-------------|----------|
| Υλικό       | Πλαστικό |
| Κωδικός RAL | 9010     |
| Χρώμα       | Λευκό    |

**Εξοπλισμός**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης            | Όχι |

**Ασφάλεια**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II           |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07                           |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40                           |
| Τύπος κλειδώματος         | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά |

**Βιωσιμότητα**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|