



WH26110205C

**kallysto.trend UP komplett: Leuchtschalter S3 Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Schwarz     |
| RAL Nummer | 9005        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Kennzeichnung**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
|------------------|--------------------------------------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montageart             | Schraubbefestigung |
| Mit Krallenbefestigung | Nein               |

**Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 94 x 94 mm |
| Einbautiefe                 | 12 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 37 mm      |
| Durchmesser                 | 60 mm      |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

**Architektur**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Steuer-/Bedienelement | Wechselschalter |
|-----------------------|-----------------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Anschluss**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect<br>Steckklemme |
|-----------------------|-----------------------------|

**Texte**

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart       | Mit quickconnect-Steckklemmen                                    |
| Beleuchtung        | Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung |
| Schaltart/Variante | Wechselschalter S3                                               |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|