



WXF615B

## GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Υλικά

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Χρώμα                | Traffic white       |
| Κωδικός RAL          | 9016                |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό          |
| Υλικό                | Μέταλλο<br>Πλαστικό |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο         |

#### Αναγνωριστικό (ID)

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Διάταξη συναρμολόγησης | Βασικό στοιχείο με κεντρικό πλακίδιο |
|------------------------|--------------------------------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Τρόπος στήριξης | Κάντε κλικ στην τοποθέτηση |
|-----------------|----------------------------|

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

|                 |   |
|-----------------|---|
| Αριθμός μπουτόν | 0 |
|-----------------|---|

#### Διαστάσεις

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Διαστάσεις                           | 45 x 45 mm |
| Ενσωματωμένο βάθος                   | 34 mm      |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 34 mm      |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK02 |

#### Αρχιτεκτονική

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | Κλειδί |
|------------------------------|--------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Κείμενο

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Φωτισμός            | Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί) |
| Λειτουργία διακόπτη | 2x 1- πόλος off                        |

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |