



47517209



Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|--------------|--|
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung Krallenbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------------------|
| Deckelausführung | Zufallender Klappdeckel |
|------------------|-------------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Texte

| | |
|--------------|-----------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |

Geeignet für

Berker K.x

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |