




75143165



**IP20**

### Dotykový sensor 3-násobný komfort R.1 sklo, černá

#### Technické vlastnosti

##### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

##### Funkce

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| S prostorovým termostatem | Ano |
|---------------------------|-----|

##### Výkon

|        |          |
|--------|----------|
| Příkon | 12,50 mA |
|--------|----------|

##### Rozměry

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Vestavěná hloubka                                  | 12,90 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 16 mm    |
| Výška                                              | 152 mm   |
| Šířka                                              | 81 mm    |
| Hloubka                                            | 23 mm    |

##### Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet ovládacích bodů | 6 |
|-----------------------|---|

##### Ovládací prvky a indikátory

|                  |     |
|------------------|-----|
| S kontrolkou LED | Ano |
|------------------|-----|

##### Materiál

|                  |        |
|------------------|--------|
| Barva            | Černá  |
| Kód RAL          | 9005   |
| Materiál         | Sklo   |
| Povrchová úprava | Lesklý |

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Obrazovka

|             |     |
|-------------|-----|
| S displejem | Ano |
|-------------|-----|

##### Texty

|                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce         | Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie<br>Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla                                                                                                         |
| Způsob montáže | Pro svislou montáž                                                                                                                                                                                                            |
| Teplota        | Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty<br>Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu<br>Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu |

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |