




41096089



Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Tensione nominale	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Codice RAL	9010
------------	------

finitura superficiale	Vellutato
-----------------------	-----------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Numero di unità	1
-----------------	---

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	--

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
--------------------------------	-------------------------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Con spinotto di protezione rotondo	No
------------------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

Con serratura	No
---------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di orientamento integrata
--	--------------------------------

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
--	----

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	Sì
-----------------------------------	----

Con illuminazione funzionale	No
------------------------------	----

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Custodia	Piastra centrale
----------	------------------

Testo

Illuminazione	Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di una presa con una luce di orientamento
Cablaggio	Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

BERKER Q.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si