



41102089



Tomas de corriente SCHUKO con LED de control, R.x, blanco polar, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 16 A |
|----------------------------|------|

Tensión

| | |
|------------------|-------------|
| Tensión asignada | 250 V |
| Tensión nominal | 250 - 250 V |

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Colour | Blanco polar |
| Código RAL | 9010 |
| Acabado de la superficie | Brillante |
| Material | Termoplástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

Dimensiones

| | |
|------------------------|----------|
| Altura | 71 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Profundidad | 40,80 mm |
| Número de unidades | 1 |
| Profundidad de montaje | 32 mm |

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Conectividad

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo de conector/enchufe | Borne de tornillo |
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos Montaje de garra |

Equipo

| | |
|--|--------|
| Tipo de conector/enchufe toma de enchufe | SCHUKO |
| Inserto central girado | No |
| Con tapa abatible | No |
| Con contacto de tierra de protección redondo | No |
| Con lámpara de señal | No |
| Con cierre | No |

Accesorios

| | |
|---------------------------|----|
| Tiene campo de etiquetado | Sí |
|---------------------------|----|

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

Controles e indicadores

| | |
|--|--|
| Tipo de iluminación para los dispositivos de instalación | Luz de control de funcionamiento integrada |
|--|--|

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Con protección de contacto mejorada | Sí |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |
| Índice de protección IP | IP20 |

Funciones

| | |
|----------------------------|----|
| Con iluminación orientable | No |
| Con iluminación funcional | Sí |

| Texto | |
|------------------|--|
| Inscripción | Sin inscripción |
| Funda | Tapa central |
| Protección | Protección reforzada contra el contacto accidental |
| Tipo de conexión | Con terminales atornillados |

| Características técnicas | |
|--------------------------|--|
| Berker R.x | |

| Sostenibilidad | |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |