



WH_101301E



Einsatz: Taster Wechsler

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Taststrom | 10 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Architektur

| | |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
| Polanzahl | 1 |

Werkstoff

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Farbe | Blau |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Metall Kunststoff Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Transparent | Nein |
| Rückwand Innenseite | Matt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 53 mm |
| Tiefe | 37 mm |
| Einbautiefe | 13.1 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31.4 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|----------------------|---------------|
| Kontrollleuchte | Ein Zubehör |
| Anzahl der Tasten | 0 |
| Ausführung Taster | Einzel-taster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect Steckanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |

Anschluss

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Lampenfassung Typ | Stecksockel |
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect Steckklemme |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Texte

| | |
|---------------|--|
| Zentralstücke | Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster |
| Aufdruck | Mit eindeutiger Klemmenmarkierung |
| Montageart | Einzel- und Kombinationsmontage |

Texte

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Beleuchtung | Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone |
| Dichtung | Ohne Dichtung |
| Schaltart/Variante | Taster Wechsler |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz / origin Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja