



41081606

WCD RA met overspanningsbeveiliging, S.1/B.3/B.7, antraciet

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Antraciet |
| RAL-code | 7021 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Aantal eenheden | 1 |
| Inbouwdiepte | 32 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging Klemmontage |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Bediening en signalering

| | |
|---|---|
| Type verlichting voor de installatieapparaten | Geïntegreerd controlelampje Geïntegreerd foutindicator |
|---|---|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funcities

| | |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting | Ja |

Teksten

| | |
|-------------|--|
| Opdruk | Met opdruk |
| Deur | Centraalplaat |
| Verlichting | Met controleled voor voeding/storingen |
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |

Teksten

Aansluitwijze

Met schroefklemmen