



75142860



IP20

## Touch Sensor R.1 x2, vidro branco

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Funções

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Com controlador de temperatura ambiente | Sim |
|-----------------------------------------|-----|

#### Potência

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Consumo de corrente | 12,50 mA |
|---------------------|----------|

#### Dimensões

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Profundidade da montagem                         | 12,90 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 16 mm    |
| Altura                                           | 152 mm   |
| Largura                                          | 81 mm    |
| Profundidade                                     | 23 mm    |

#### Equipamento

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de pontos de comando | 4 |
|-----------------------------|---|

#### Comandos e sinalizadores

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Com sinalizadores LED | Sim |
|-----------------------|-----|

#### Materiais

|            |           |
|------------|-----------|
| Cor        | Branco    |
| Código RAL | 9010      |
| Material   | Vidro     |
| Acabamento | Brilhante |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Sim |
|-------------|-----|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Textos

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função             | Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores<br>Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro                                                                                 |
| Modo de instalação | Para montagem vertical                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura        | Ligação adicional para sensor de temperatura externo<br>Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador<br>Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |