




75142865



IP20

### Capteur tactile 4 postes Confort, KNX-R.1, verre noir

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Montage sur | Montage encastré |
|-------------|------------------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

##### Fonctions

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec thermostat d'ambiance | Oui |
|----------------------------|-----|

##### Puissance

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Courant absorbé | 12,50 mA |
|-----------------|----------|

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Profondeur de montage                | 12,90 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrément | 16 mm    |
| Hauteur                              | 152 mm   |
| Largeur                              | 81 mm    |
| Profondeur                           | 23 mm    |

##### Équipement

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nombre de points d'exploitation | 4 |
|---------------------------------|---|

##### Commandes et indicateurs

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

##### Matières

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Couleur                | Noir     |
| Code RAL               | 9005     |
| Matière                | Verre    |
| Finition de la surface | Brillant |

##### Ecran

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Oui |
|------------------------|-----|

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Textes

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function            | Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store<br>Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre                                                                                      |
| Mode d'installation | Pour montage vertical                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température         | Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe<br>Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur<br>Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |