



47526049



Presa SCHUKO + coperch e stampa "ZSV" arancione Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Bianco polare |
| Codice RAL | 9010 |
| finitura superficiale | Vellutato |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 35 mm |
| Profondità di installazione | 32 mm |

Connessione

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tipo di connettore | Morsetto a innesto |
|--------------------|--------------------|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Connettività

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo di connessione | Raccordo a innesto |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite Montaggio a uncino |

Equipaggiamento

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato | No |
| Con coperchio a cerniera | Si |
| Con spinotto di protezione rotondo | No |
| Con lampada di segnalazione | No |
| Con serratura | No |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | Si |
|---------------------------|----|

Porta / coperchio

| | |
|-------------------|--|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica |
|-------------------|--|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Protezione

| | |
|--|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si |
| Resistenza agli urti IK | IK02 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale | No |

Scheda tecnica del prodotto

47526049

Testo

| | |
|---------------------|------------------------|
| Stampa | Con stampa "ZSV" |
| Custodia | Piastra centrale |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |
| Etichettatura | Con campo di scrittura |

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità ROHS

Sì