



WH20130300B

**kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Ultra Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
| Courant de commutation | 10 A |

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Architecture**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type d'organe de commande | Carte hôtel |
| Nombre de pôles           | 1           |

**Puissance**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 1500 W |
| Lampes fluorescentes en circuit double      | 1500 W |

**Matière**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur               | Ultra blanc        |
| Finition              | Mat                |
| Matière               | Métal<br>Plastique |
| Traitement de surface | Non traité         |
| Transparent           | Non                |

**Dimensions**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 77 mm    |
| Largeur                              | 77 mm    |
| Profondeur                           | 58.50 mm |
| Profondeur de montage                | 24 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34.5 mm  |

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Commandes et indicateurs**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Contact d'acquiescement | Non |
|-------------------------|-----|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 50 °C |
|------------------------|------------|

**Textes**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Inscription          | Avec inscription « Hotelcard » |
| Éclairage            | Pour éclairage                 |
| Type de raccordement | Avec bornes surélevées à vis   |

**Convient pour**

|                   |  |
|-------------------|--|
| kallysto encastré |  |
|-------------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|