



16408984

## B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Prąd załączania          | 10 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 230 V |
|---------------------|-------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Architektura

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Element sterujący/obsługowy | Karta hotelowa |
| Liczba biegunów             | 1              |

#### Moc

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa                 | 1500 W |
| Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym | 1500 W |

#### Materiały

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | Aluminium         |
| Wykończenie powierzchni | Mat               |
| Materiał                | Metal             |
|                         | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Lakierowany       |
| Przezroczysty           | Nie               |

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 71 mm    |
| Szerokość                    | 71 mm    |
| Głębokość                    | 57,30 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm    |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 35 mm    |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Liczba przycisków                       | 0   |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 50 °C |
|-------------------------|------------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Nadruk          | Z nadrukiem "Hotelcard"         |
| Montaż          | Z pazurkami rozporowymi         |
| Oświetlenie     | Do połączenia z podświetleniem  |
| Rodzaj łącznika | 1-biegunowy                     |
| Typ połączenia  | Z zaciskami śrubowo-windowowymi |

#### Odpowiednie do

|            |  |
|------------|--|
| Berker B.x |  |
|------------|--|

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS

Tak