



85745226



## KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | quicklink |
|--------------------------|-----------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Met bussysteem KNX RF | Ja     |
| Radioprotocol         | KNX-RF |

#### Samenstelling

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

#### Leveringsomvang

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |
|---------------------------|----|

#### Samenstelling

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Omschakeling zomer-/wintertijd | Ja |
|--------------------------------|----|

#### Functies

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Astro-tijdverschuiving | 2 h |
| Reservebatterij        | 8 h |
| Gangreserve in jaren   | 0 y |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Materiaal

|       |           |
|-------|-----------|
| Kleur | Antraciet |
|-------|-----------|

#### Teksten

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie     | Extra functies Easy: +6 scènes, dimmen, 1 toetsbesturing omhoog/<br>omlaag, prioriteit<br>Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd<br>Met toetsvergrendeling<br>Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en<br>bijpostcommando's (schakelbeveiliging)<br>Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 58,40 mm |
| Breedte | 58,40 mm |
| Diepte  | 30 mm    |

#### Geschikt voor

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|