



962572503

## Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", czarny

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Materialy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Czarny                   |
| Kod RAL                 | 9005<br>9011             |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 55,50 mm |
| Szerokość                    | 55,50 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 21 mm    |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                     |
| Rodzaj montażu | Instalacja poprzez wbudowanie<br>Mocowanie śrubowe |

#### Sprzęt

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo   | Bez styku ochronnego |
| Obrócona wkładka centralna | Nie                  |
| Z pokrywą uchylną          | Nie                  |
| Z lampką sygnalizacyjną    | Nie                  |
| Z zamkiem                  | Nie                  |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                                              |
| Oslona         | Oslona centralna                                         |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                                    |

## Dane katalogowe produktu

### 962572503

---

Odpowiednie do

---

integro

---