



47496086

Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, antrac

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Tensão

| | |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 250 V |
| Tensão nominal | 250 - 250 V |

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiais

| | |
|------------|-------------|
| Cor | Antracite |
| Código RAL | 7021 |
| Acabamento | Aveludado |
| Material | Duroplastic |
| Tratamento | Envernizado |

Dimensões

| | |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altura | 71 mm |
| Largura | 71 mm |
| Número de unidades | 1 |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 31 mm |
| Profundidade da montagem | 32 mm |

Ligações

| | |
|------------------------|------------------|
| Tipo de conector/ficha | Ficha/braçadeira |
|------------------------|------------------|

Instalação / montagem

| | |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Conectividade

| | |
|------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligações | Ligaçao por encaixe |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso Montagem com garras |

Equipamento

| | |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | SCHUKO |
| Inserção central com rotação | Não |
| Com tampa articulada | Não |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não |
| Com lâmpada de sinalização | Não |
| Com fecho | Não |

Acessórios

| | |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Sim |
|--------------------------|-----|

Capacidade

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

índice de proteção

| | |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim |
| Resistência ao impactos IK | IK02 |
| Índice de proteção IP | IP20 |

Funções

| | |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional | Não |

Textos

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Impressão | Sem gravação |
| Tampa | Placa de cobertura central |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe |
| Etiqueta | Com porta-etiqueta |

Adequado para

Berker Q.x

Sustentabilidade

| | |
|--------------------|-----|
| Livre de halógenio | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |