



WH53820304Q



**kallysto AP-Ladesteckdose komplett: 2x USB-A Smart IC 12W + 1x T13 Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	2400 mA
Nennstrom	16 A

**Spannung**

Ausgangsspannung	5 - 5 V
------------------	---------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	54 mm
Anzahl Einheiten	3
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13 USB
-----------------------	------------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Anschluss mit Kabelschuh
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	USB

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK04

---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP	IP21
--------------	------

---

**Funktionen**

---

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

---

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

---

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-----------	--

---

Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
------------------------	-------------------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

---

Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
--------------	--

---

Typ	Apparat Gr. I
-----	---------------

---

**Geeignet für**

---

kallysto Aufputz	
------------------	--

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---