



16402079

## Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, bílá lesk

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                |      |
|----------------|------|
| Spínací proud  | 10 A |
| Dotykový proud | 10 A |

#### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 230 V |
|------------------|-------|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Architektura

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Řídicí/ovládací prvek | Hotelová karta |
| Počet pólů            | 1              |

#### Výkon

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Žárovková a halogenová svítidla 230 V | 1500 W |
| Zářivky v duo obvodu                  | 1500 W |

#### Materiál

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva            | Polární bílá       |
| Povrchová úprava | Lesklý             |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch           | Neošetřený         |
| Průhledné        | Ne                 |

#### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Hloubka                                            | 60 mm |
| Vestavěná hloubka                                  | 32 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 35 mm |

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Ovládací prvky a indikátory

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Počet tlačítek                      | 0  |
| Se signálním kontaktem zpětné vazby | Ne |

#### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

#### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

#### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 50 °C |
|------------------|------------|

#### Texty

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Centrální díly  | S centrálním prvkem Ø 58 mm         |
| Potisk          | S potiskem "Hotelcard"              |
| Způsob montáže  | S rozpěrnými příchytkami            |
| Osvětlení       | Pro osvětlení                       |
| Způsob zapojení | 1pólový                             |
| Typ připojení   | Se šroubovými svorkami - liftsystém |

#### Vhodné pro

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic |
|-------------------------------------------|

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|