



41498982

Presa SCHUKO Serie S.1 bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|--------------|
| Colore | Bianco |
| Codice RAL | 1013 |
| finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Duroplastica |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Numero di unità | 1 |
| Profondità di installazione | 32 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Connettività

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
| | Montaggio a uncino |

Equipaggiamento

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato | No |
| Con coperchio a cerniera | No |
| Con spinotto di protezione rotondo | No |
| Con lampada di segnalazione | No |
| Con serratura | No |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | Si |
|---------------------------|----|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Protezione

| | |
|--|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si |
| Resistenza agli urti IK | IK02 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale | No |

Testo

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Stampa | Senza stampa |
| Custodia | Piastra centrale |
| Protezione | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite |
| Etichettatura | Con campo di scrittura |

Adatto per
BERKER S.x/B.x

Sostenibilità
Conformità ROHS Sì