




5303540



## TUP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 UP weiß STABILA

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Einbautiefe Gehäuse | 55 mm |
|---------------------|-------|

#### Werkstoff

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Funktionen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Türkommunikationsart | Audio |
|----------------------|-------|

#### Werkstoff

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Werkstoff | Aluminium<br>Metall |
|-----------|---------------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Glanzgrad | Glänzend |
|-----------|----------|

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Werkstoff Ruftaster | Aluminium<br>Edelstahl |
|---------------------|------------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| Oberfläche | Lackiert |
|------------|----------|

#### Abmessungen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Dicke Putzausgleich | 11 mm |
|---------------------|-------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Materialstärke des Unterputzgehäuses | 0,80 |
|--------------------------------------|------|

#### Spannung

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Betriebsspannung LED | 12 - 12 V |
|----------------------|-----------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Ruftasten | 3 |
|------------------|---|

#### Kompatibilität

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 1+n-Audio<br>2Draht<br>i2Audio |
|-------------------------------------------|--------------------------------|

#### Texte

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse | Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren<br>Auflageblechen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beschriftung | Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-<br>Schlüssel |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Beleuchtung | Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-<br>Hinterleuchtung |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Schutz | Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY |
|--------|--------------------------------------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Montageart | Für senkrechte Montage |
|------------|------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Dichtung | Mit Fugendichtungsband |
|----------|------------------------|