



75664593



## Senzor tlačítkový 4-násobný s termostatem a displejem B.IQ ušlecht. nerez. ocel

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Funkce

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| S prostorovým termostatem | Ano |
|---------------------------|-----|

#### Rozměry

|         |           |
|---------|-----------|
| Výška   | 149,20 mm |
| Šířka   | 88,50 mm  |
| Hloubka | 16,65 mm  |

#### Vybavení

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet ovládacích bodů | 10 |
|-----------------------|----|

#### Ovládací prvky a indikátory

|                  |     |
|------------------|-----|
| S kontrolkou LED | Ano |
|------------------|-----|

#### Materiál

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Barva            | Nerezová ocel        |
| Kód RAL          | 9022                 |
| Materiál         | Kov<br>Nerezová ocel |
| Povrchová úprava | Matná                |

#### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

#### Obrazovka

|             |     |
|-------------|-----|
| S displejem | Ano |
|-------------|-----|

#### Texty

|                |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce         | Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu<br>S funkcí ochrany ventilu<br>Pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat                                                              |
| Provozní režim | Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty,<br>ochrana proti zamrznutí/přehřátí                                                                                                |
| Ochrana        | S ochranou proti demontáži                                                                                                                                                                                        |
| Teplota        | Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty a/nebo externího<br>komunikačního objektu (parametrizovatelný vážený poměr)<br>Poskytování hodnoty vnitřní teploty prostřednictvím komunikačního objektu |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |