



WHT73003Q



## kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler Lichtgrau

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 10 mA |
| Stromaufnahme Betrieb           | 25 mA |

#### Funktionen

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor | Ja   |
| DCF77 Empfänger integriert                 | Nein |
| Parallel Betrieb möglich                   | Nein |
| Mit Vor-Ort Bedienung                      | Ja   |

#### Werkstoff

|                  |            |
|------------------|------------|
| Werkstoff Gruppe | Kunststoff |
| Farbe            | Lichtgrau  |
| RAL Nummer       | 7035       |

#### Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 88 x 88 mm |
| Einbautiefe                 | 0 mm       |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm       |

#### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK04 |
| Schutzart IP       | IP21 |

#### Einsatzbedingungen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Betriebstemperatur     | -5 - 45 °C |
| Energieeffizienzklasse | IV (2%)    |

#### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hilfsspannung             | 24 - 24 V |
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |

#### Texte

|            |                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion   | Mit Tastensperre<br>Mit Ferienschaltung<br>Mit Frostschutzfunktion                                                                                                                                           |
| Temperatur | Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler<br>Komfort-, Standard- und Nachttemperatur<br>Temperaturmessung über internen Fühler und/oder<br>anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung |
| Montageart | Für Einzelmontage<br>Für senkrechte Montage<br>Für Wandmontage                                                                                                                                               |
| Anschluss  | Mit zusätzlichem Anschluss für externen<br>Fussbodentemperatur-/Fernfühler                                                                                                                                   |

#### Geeignet für

kallysto Aufputz

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|