




47241606



## WCD RA, verhoogd aanraakveilig, klapdeksel met veer S.1 IP44 antraciet

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Antraciet   |
| RAL-code                | 7021        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 71 mm    |
| Breedte                  | 71 mm    |
| Diepte                   | 41,60 mm |
| Aantal eenheden          | 1        |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm    |

#### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting   |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|               | Klemmontage        |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Deksel, deur

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Type deksel | Zelfsluitend scharnierende afdekking |
|-------------|--------------------------------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

---

**Identificatie**

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

---

**Teksten**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Deur          | Centraalplaat    |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |

---

**Geschikt voor**

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |