



FWB32M2

## FWB Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl n/t

### Właściwości techniczne

#### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

#### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

#### Sprzęt

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szyn                       | 3   |
| Liczba rzędów                     | 3   |
| Liczba sekcji w poziomie          | 2   |
| Z zamkiem                         | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Nie |

#### Pojemność

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 78 |
|----------------|----|

#### Funkcje

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 500 mm |
| Szerokość | 550 mm |
| Głębokość | 165 mm |

#### Pokrywa, drzwi

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
| Liczba zamków        | 0 |

#### Wymiary

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Liczba jednostek szerokości | 26 |
|-----------------------------|----|

#### Pokrywa, drzwi

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Typ uchwytu                    | Uchwyt na zawiasach |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie                 |

#### Rodzaj połączenia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 8 |
|------------------------|---|

#### Materiały

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal        |
| Kod RAL  | 9010        |
| Kolor    | Czysta biel |

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09              |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP44              |
| Typ blokowania                     | Blokada na pręt   |

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|