



FWB72K11

FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 7x12M + MULTIMEDIA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι |
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 125 A |
|------------------|-------|

Εξοπλισμός

| | |
|---|----------|
| Αριθμός ραγών | 7 |
| Αριθμός σειρών | 7 |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά | 2 Όχι |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Ναι |

Χωρητικότητα

| | |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 84 |
|-------------------|----|

Λειτουργίες

| | |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

Διαστάσεις

| | |
|-------------------|---------|
| Ύψος | 1100 mm |
| Πλάτος | 550 mm |
| Βάθος | 165 mm |
| Ενσωματωμένο ύψος | 1100 mm |

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
|-------------------------|---|

Διαστάσεις

| | |
|-------------------------|-----------|
| Ενσωματωμένο πλάτος | 550,00 mm |
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 24 |

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|------------------|----------|
| Τύπος λαβής | Μεντεσές |
| Με διάφανη πόρτα | Όχι |

Σύνδεση

| | |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 8 |
|--------------------------------------|---|

Συνδεσιμότητα

| | |
|-----------------|---------------------|
| Τρόπος στήριξης | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|-----------------|---------------------|

Υλικά

| | |
|-------------|-----------|
| Υλικό | Μεταλλικό |
| Κωδικός RAL | 9010 |
| Χρώμα | Λευκό |

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
|-----------------------------------|-----|

Υλικά

| | |
|--------------------------|--|
| Πλάκα τοποθέτησης υλικού | Ακρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA) πολυανθρακικό (PC) |
|--------------------------|--|

Εξοπλισμός

| | |
|------------------------|-----|
| Έχει πλάκα τοποθέτησης | Ναι |
|------------------------|-----|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας | Κατηγορία μόνωσης II |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK09 |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP31 |
| Τύπος κλειδώματος | Κλειδωμα μπάρας |

Βιωσιμότητα

| | |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|