



KDE04057011

**Tampa fin. Encas Rect. 147x247 5mm Cinz**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Com estrutura de proteção para pavimento | Sim |
| Com ranhura para pavimento               | Sim |

**Dimensões**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade da montagem       | 51 mm  |
| Largura incorporada            | 247 mm |
| Comprimento para embutir       | 147 mm |
| Comprimento                    | 161 mm |
| Largura                        | 261 mm |
| Espessura do rebaixo do tapete | 5 mm   |

**Configuração**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Tamanho da instalação (instalações sob o piso) | E04 |
|------------------------------------------------|-----|

**Instalação, montagem**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Adequado para montagem em soalho de cavidade | Não |
| Adequado para instalação em betão            | Sim |
| Adequado para utilização no exterior         | Não |
| Adequado para instalação em piso elevado     | Não |
| Adequado para limpeza húmida                 | Não |

**Instruções**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Manutenção do piso | Seco |
|--------------------|------|

**Materiais**

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | Poliamida (PA) |
|----------|----------------|

**Tampa, porta**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Material da cobertura | Poliamida (PA) |
|-----------------------|----------------|

**Condições de utilização**

|  |        |
|--|--------|
|  | 1,5 kN |
|--|--------|

**Tampa, porta**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Tipo de tampa | Tampa articulada |
|---------------|------------------|

**Funções**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Adequado para canal de subsolo | Sim |
|--------------------------------|-----|

**Forma**

|       |            |
|-------|------------|
| Forma | Retangular |
|-------|------------|

**Texto**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Saída do cabo | Com saída de cabo na tampa |
|---------------|----------------------------|

**Materiais**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cor        | Cinzentos ferro |
| Código RAL | 7011            |

**Conexão**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de entradas de condutores | 1 |
| Número de tomadas SCHUKO         | 4 |

**Equipamento**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de dispositivos embutidos | 4 |
| Número de caixas de saída        | 2 |

#### Segurança

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Índice de proteção IP                          | IP20 |
| Resistência ao impactos IK                     | IK08 |
| Classe de proteção em condições não utilizadas | IP30 |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |

#### Imagens e esquemas

