



16417134

## Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 alu, matt

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
| Taststrom   | 10 A |

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Architektur

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Steuer-/Bedienelement | Hotelkarte |
| Polanzahl             | 1          |

#### Leistung

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen      | 1500 W |
| Leuchtstofflampen in duo-Schaltung | 1500 W |

#### Werkstoff

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Farbe       | Aluminium            |
| Glanzgrad   | Matt                 |
| Werkstoff   | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche  | Lackiert             |
| Transparent | Nein                 |

#### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 71 mm    |
| Breite                      | 71 mm    |
| Tiefe                       | 58,60 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm    |

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                      |      |
|----------------------|------|
| Mit Rückmeldekontakt | Nein |
|----------------------|------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 50 °C |
|--------------------|------------|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Texte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Aufdruck           | Mit Aufdruck "Hotelcard" |
| Montageart         | Mit Spreizkrallen        |
| Beleuchtung        | Für Beleuchtung          |
| Schaltart/Variante | 1-polig                  |
| Anschlussart       | Mit Schraub-Liftklemmen  |

#### Geeignet für

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|