




47088989



Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 71 mm    |
| Breite                      | 71 mm    |
| Anzahl Einheiten            | 1        |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 40 mm    |
| Einbautiefe                 | 31,90 mm |

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss                         |
| Montageart   | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

##### Ausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Kapazität

Anzahl Module 1

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

##### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

##### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

##### Texte

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Abdeckung | Zentralplatte             |
| Schutz    | Erhöhter Berührungsschutz |

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Texte</b>          |                                                 |
| Anschlussart          | Mit Steckklemme                                 |
| Typ                   | Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme |
| <b>Geeignet für</b>   |                                                 |
| S.x/B.x               |                                                 |
| <b>Nachhaltigkeit</b> |                                                 |
| REACH-SVHC frei       | Ja                                              |
| RoHS-konform          | Ja                                              |