



LVZBT

Infoträger für LV NH1-3 als zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Länge	99 mm
Höhe	0.30 mm
Breite	44 mm

Werkstoff

Farbe	Weiss
Werkstoff	Kunststoff

Geeignet für

fv+ 800 A; 1260 A | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme / fv+ 800 A; 1260 A | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme / fv+ 910 A; 1820 A | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme / fv+ 910 A; 1820 A | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme / fv+ 1000 A; 2000 A | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme / fv+ 1000 A; 2000 A | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme / fv+ bis zu 630 A | NH1 185 mm 1-polig | Klemmanschluss / fv+ bis zu 630 A | NH1 185 mm 1-polig | M12-Klemme / fv+ bis zu 630 A | NH1 185 mm 3-polig | Klemmanschluss / fv+ bis zu 630 A | NH1 185 mm 3-polig | M12-Klemme / fv+ bis zu 630 A | NH2 185 mm 1-polig | Klemmklemme / fv+ bis zu 630 A | NH2 185 mm 1-polig | M12-Klemme / fv+ bis zu 630 A | NH2 185 mm 3-polig | Klemmklemme / fv+ bis zu 630 A | NH2 185 mm 3-polig | M12-Klemme / fv+ bis zu 630 A | NH3 178-210 mm 1-polig | M12-Klemme / fv+ bis zu 630 A | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme / fv+ bis zu 630 A | NH3 185 mm 3-polig | Klemmanschluss / fv+ bis zu 630 A | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme / LV, LL, R2000, V | NH1 185 mm 1-polig | M12-Klemme / LV, LL, R2000, V | NH1 185 mm 3-polig | Klemmanschluss / LV, LL, R2000, V | NH1 185 mm 3-polig | M12-Klemme / LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 1-polig | Klemmanschluss / LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 1-polig | M12-Klemme / LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 3-polig | Klemmanschluss / LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 3-polig | M12-Klemme / LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme / LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 3-polig | Klemmanschluss / LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme