




6765098913



## B.X/S.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., zielony

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materialy

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kolor                   | Zielony                 |
| Kod RAL                 | 6029                    |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                  |
| Materiał                | Tworzywo duroplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy             |

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 31 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                   |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |
| Z zamkiem                                | Nie                   |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowana lampka kontrolna |
|---------------------------------------------|-------------------------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Tak |

#### Dodatkowe informacje

|        |                  |
|--------|------------------|
| Nadruk | Bez nadruku      |
| Oslona | Oslona centralna |

---

**Dodatkowe informacje**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowo-windowymi                            |

---

**Odpowiednie do**

Berker B.x

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|