



6765106086



Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Antracite |
| Codice RAL | 7021 |
| finitura superficiale | Vellutato |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Verniciato |

Serie

| | |
|-----------------|-------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Numero di unità | 1 |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Connettività

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite Montaggio a uncino |

Equipaggiamento

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa | Pin contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato | No |
| Con coperchio a cerniera | No |
| Con spinotto di protezione rotondo | Si |
| Con lampada di segnalazione | No |
| Con serratura | No |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Controlli e indicatori

| | |
|--|--------------------------------|
| Tipo di illuminazione per componenti d'installazione | Luce di orientamento integrata |
|--|--------------------------------|

Protezione

| | |
|--|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | Si |
| Con illuminazione funzionale | No |

Testo

| | |
|---------------|--|
| Stampa | Senza stampa |
| Custodia | Piastra centrale |
| Illuminazione | Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di una presa con una luce di orientamento |

Testo

| | |
|---------------------|--|
| Cablaggio | Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione |
| Protezione | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite |

Adatto per

BERKER Q.x

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|