



6765096084

Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., alu aks, lak

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Aluminium
-------	-----------

Kod RAL	9006
---------	------

Wykończenie powierzchni	Aksamitny
-------------------------	-----------

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Obróbka	Lakierowany
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Liczba jednostek	1
------------------	---

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
------------------------------	-------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	--

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
--------------------------	-----------------------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych	Zintegrowana lampka kontrolna
---	-------------------------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK02
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Z oświetleniem funkcyjnym	Tak
---------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Oslona	Oslona centralna
--------	------------------

Dodatkowe informacje

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Odpowiednie do

Berker Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak