



6765768989

Розетка з центральним з/к, пол.білизна, 16A/250V S.1

Технічні характеристики

Напруга

| | |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Частота

| | |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Матеріали

| | |
|------------------|-----------------|
| Colour | Полярна білизна |
| Код RAL | 9010 |
| Обробка поверхні | Глянцевий |
| Матеріал | Дюропласт |
| Обробка | Необроблений |

Розміри

| | |
|---|----------|
| Висота | 71 mm |
| Ширина | 71 mm |
| Глибина | 41,60 mm |
| Кількість одиниць | 1 |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 31 mm |
| Вбудована глибина | 32 mm |

Установлення, монтаж

| | |
|-----------|---------------------|
| Монтаж на | Внутрішня установка |
|-----------|---------------------|

Підключення

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Тип з'єднання | Гвинтова клема |
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами Гачкове кріплення |

Обладнання

| | |
|---|-----------------|
| Тип розетки роз'єму/вилки | Штир заземлення |
| Поворотна центральна вставка | Ні |
| З відкидною кришкою | Ні |
| З круглим захисним заземлювальним штифтом | Так |
| З сигнальною лампою | Ні |
| Із замком | Ні |

Акcesуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Емність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

Безпека

| | |
|------------------------------------|------|
| З посиленням захистом від контакту | Так |
| Ударостійкість IK | IK02 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |

Функції

| | |
|------------------------------|----|
| З орієнтаційним освітленням | Ні |
| З функціональним освітленням | Ні |

Ідентифікація

| | |
|-------------|----|
| З відбитком | Ні |
|-------------|----|

Тексти

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Накладка | Центральна кришка |
| Захист | Покращений захист контактів |
| Тип з'єднання | З вбудованими піднімальними клемми |

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| Відповідність RoHS | Так |